


# Magnetna tuljava VACF-B-R3-1RAL

Številka dela: 8150873

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                     | Vrednost                                                                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Način upravljanja                              | električno                                                                      |
| Položaj vgradnje                               | poljubno                                                                        |
| V skladu s standardom                          | IEC 61010-1<br>ISO 20401                                                        |
| Prikaz stanja signala                          | LED                                                                             |
| Trajanje vklopa                                | 100%                                                                            |
| Razred izolacijskega materiala                 | H                                                                               |
| Razred izolacijskega materiala emajlirane žice | H                                                                               |
| Nazivni zagonski tok na magnetno tuljavo       | 138 mA do 70 ms                                                                 |
| Nazivni tok pri zmanjšanju toka                | 50 mA po 70 ms                                                                  |
| Karakteristike tuljave                         | 24VDC: NS1,2: HS3.3                                                             |
| Dovoljena nihanja napetosti                    | +/- 10 %                                                                        |
| Odobritev                                      | c UL us – Recognized (OL)                                                       |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)           | v skladu z direktivo EU EMV<br>v skladu z direktivo EU RoHS                     |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)       | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC<br>v skladu s predpisi ZK RoHS |
| Pristojni organ za izdajo certifikata          | UL MH18122                                                                      |
| Razred korozijske odpornosti KBK               | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                               |
| Skladnost z LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                               |
| Temperatura medija                             | -20 °C...60 °C                                                                  |
| Stopnja zaščite                                | IP65                                                                            |
| Temperatura okolice                            | -20 °C...60 °C                                                                  |
| Teža izdelka                                   | 49.5 g                                                                          |
| Najdaljša dolžina kabla                        | 30 m                                                                            |
| Električni priključek 1, vrsta priključka      | vtič                                                                            |
| Električni priključek 1, priključna tehnika    | M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101                                      |
| Električni priključek 1, število polov/žil     | 2                                                                               |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve      | varovalo vijaka                                                                 |
| Način pritrditve                               | z narebreno matico                                                              |

| Značilnost                | Vrednost                     |
|---------------------------|------------------------------|
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS              |
| Material ohišja           | PA<br>jeklo                  |
| Material magnetne tuljave | baker<br>jeklo<br>Termoplast |
| Material navitja          | baker                        |