


Standardni cilindar DNC-125-125-PPV

Broj dela: 163516

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Hod | 125 mm |
| Prečnik klipa | 125 mm |
| Navoj klipnjače | M27x2 |
| Prigušenje | pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Odgovara standardu | ISO 15552 |
| Kraj klipnjače | Spoljašnji navoj |
| Dizajn | Klip Klipnjača Profilna cev |
| Prepoznavanje položaja | bez |
| Varijante | Klipnjača na jednom kraju |
| Radni pritisak | 0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar |
| Funkcija | Dvosmerno dejstvo |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okruženja | -20 °C...80 °C |
| Energija udara u krajnjim položajima | 5 J |
| Dužina prigušivanja | 42 mm |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače | 6881 N |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače | 7363 N |
| Pokretna masa pri 0 mm hoda | 2809 g |
| Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda | 63 g |
| Osnovna težina kod hoda od 0 mm | 6771 g |
| Dodatak težini na 10 mm hoda | 168 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa unutrašnjim navojem sa priborom |
| Pneumatski priključak | G1/2 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |

| Karakteristika | Vrednost |
|---------------------------|--|
| Materijal poklopca | Aluminijum liven pod pritiskom premazano |
| Radni materijal zaptivki | TPE-U(PU) |
| Materijal klipnjače | visokolegirani čelik |
| Materijal komore cilindra | Aluminijumska legura za obrada kvalitetno eloksirana površina |