


Pljosnat cilindar DZF-32- -P-A-S2

Broj dela: 164037

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Hod | 1 mm...320 mm |
| Prečnik klipa | 32 mm ekvivalentan prečnik |
| Navoj klipnjače | M6 |
| Maks. ugao obrtanja klipnjače +/- | 0.8 deg |
| Prigušenje | elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Funkcija | Dvosmerno dejstvo |
| Dizajn | Klip Klipnjača |
| Prepoznavanje položaja | Beskontaktni prekidač |
| Varijante | Prolazna klipnjača |
| Zaštita od obrtanja/vodica | Ovalni klip |
| Radni pritisak | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okruženja | -20 °C...80 °C |
| Energija udara u krajnjim položajima | 0.4 J |
| Maks. obrtni momenat sa zaštitom od obrtanja | 0.8 Nm |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače | 415 N |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače | 415 N |
| Pokretna masa pri 0 mm hoda | 65 g |
| Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda | 9 g |
| Dodatak težini na 10 mm hoda | 24 g |
| Osnovna težina kod hoda od 0 mm | 272 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa unutrašnjim navojem sa priborom po izboru: |
| Pneumatski priključak | G1/8 |

| Karakteristika | Vrednost |
|--------------------------|--|
| Materijal poklopca | Aluminijum liven pod pritiskom |
| Radni materijal zaptivki | NBR TPE-U(PU) |
| Materijal kučišta | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana |
| Materijal zaptivke klipa | NBR |
| Materijal klipnjače | visokolegirani čelik |