


Vodilo
EAGF-P2-KF-60-200
Številka dela: 8158142

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	60
Hod	200 mm
Reverzijska zračnost	0 μm
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Konstruktivna zgradba	vodilo
Največji pospešek	25 m/s^2
Največja hitrost	1 m/s
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Največja sila F_y	380 N
Največja sila F_y , statična	510 N
Največja sila	380 N
Največja sila F_z , statična	510 N
Največji moment M_x	20 Nm
Največji moment M_x , statičen	27 Nm
Največji moment M_y	15 Nm
Največji moment M_y , statičen	20 Nm
Največji moment M_z	15 Nm
Največji moment M_z , statičen	20 Nm
Pomična sila	3 N
Premikajoča se masa pri hodu 0 mm	583 g
Osnovna teža pri 0 mm hoda	1614 g
Pribitek teže na 10 mm hoda	17.8 g
Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda	17.8 g
Težišče premikajoče se mase pri hodu 0 mm	31 mm
Dodatek k težišču premikajoče se mase na 10 mm hoda	4.3 mm
Način pritrditve	z notranjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS

Značilnost	Vrednost
Material vodilnega elementa	Poboljšano jeklo trdo kromirano
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran
Material jarmove plošče	Gnetna aluminijeva zlitina eloksirano