


# Sklop vodice EAGF-V2-KF-63-320

Broj dela: 1725844

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                | Vrednost                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                         | 63                                        |
| Hod                                           | 320 mm                                    |
| Reverzni zazor                                | 0 µm                                      |
| Ugradni položaj                               | Proizvoljan                               |
| Vođenje                                       | Kružna vodica kuglice                     |
| Dizajn                                        | Vođenje                                   |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK     | 0 - bez izloženosti koroziji              |
| LABS usklađenost                              | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura okruženja                         | -20 °C...80 °C                            |
| Maks. sila Fy                                 | 1260 N                                    |
| Maksimalna statična sila Fy                   | 1600 N                                    |
| Maksimalna sila Fz                            | 1260 N                                    |
| Maksimalna statična sila Fz                   | 1600 N                                    |
| Maks. momenat Mx                              | 75 Nm                                     |
| Maks. momenat Mx, statički                    | 95 Nm                                     |
| Maks. momenat My                              | 90 Nm                                     |
| Maks. momenat My, statički                    | 115 Nm                                    |
| Maks. momenat Mz                              | 90 Nm                                     |
| Maks. momenat Mz statički                     | 115 Nm                                    |
| Sila pomeranja                                | 15 N                                      |
| Pokretna masa                                 | 4131 g                                    |
| Težina proizvoda                              | 7093 g                                    |
| Težište pokrenute mase pri 0 mm hoda          | 48 mm                                     |
| Dodatak težištu pokrenute mase pri 10 mm hoda | 4.1 mm                                    |
| Vrsta pričvršćenja                            | sa unutrašnjim navojem                    |
| Napomena o materijalu                         | RoHS-usaglašen                            |
| Mehanizam vodećeg elementa                    | Oplemenjeni čelik                         |
| Materijal kućišta                             | Aluminijumska legura za obrada eloksirano |
| Materijal kulisnog mehanizma                  | Čelik                                     |