


# Sklop vodice EAGF-V2-KF-100-200

Broj dela: 1725851

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                | Vrednost                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                         | 100                                       |
| Hod                                           | 200 mm                                    |
| Reverzni zazor                                | 0 µm                                      |
| Ugradni položaj                               | Proizvoljan                               |
| Vođenje                                       | Kružna vodica kuglice                     |
| Dizajn                                        | Vođenje                                   |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK     | 0 - bez izloženosti koroziji              |
| LABS usklađenost                              | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura okruženja                         | -20 °C...80 °C                            |
| Maks. sila Fy                                 | 2300 N                                    |
| Maksimalna statična sila Fy                   | 3120 N                                    |
| Maksimalna sila Fz                            | 2300 N                                    |
| Maksimalna statična sila Fz                   | 3120 N                                    |
| Maks. momenat Mx                              | 198 Nm                                    |
| Maks. momenat Mx, statički                    | 268 Nm                                    |
| Maks. momenat My                              | 197 Nm                                    |
| Maks. momenat My, statički                    | 267 Nm                                    |
| Maks. momenat Mz                              | 197 Nm                                    |
| Maks. momenat Mz statički                     | 267 Nm                                    |
| Sila pomeranja                                | 40 N                                      |
| Pokretna masa                                 | 7662 g                                    |
| Težina proizvoda                              | 14783 g                                   |
| Težište pokrenute mase pri 0 mm hoda          | 47 mm                                     |
| Dodatak težištu pokrenute mase pri 10 mm hoda | 3.6 mm                                    |
| Vrsta pričvršćenja                            | sa unutrašnjim navojem                    |
| Napomena o materijalu                         | RoHS-usaglašen                            |
| Mehanizam vodećeg elementa                    | Oplemenjeni čelik                         |
| Materijal kućišta                             | Aluminijumska legura za obrada eloksirano |
| Materijal kulisnog mehanizma                  | Čelik                                     |