


Mikro filter LFMA-3/4-D-MAXI-NPT

Broj dela: 173736

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Seriya	D
Veličina konstrukcije	Maxi
Finoća filtera	0.01 µm
Odvod kondenzata	ručno aktiviranje
Radni pritisak	1 bar...16 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni gasovi
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	1900 l/min
Min. normalni protok za klasu čistoće vazduha	500 l/min
Stepen korisnosti filtera	99.9999 %
Zaštita posude	Metalna zaštitna posuda
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	1.5 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Zapremina preostalog ulja	0.01 mg/m³
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa uglom zadržavanja po izboru:
Ugradni položaj	vertikalno
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak: 2	3/4 NPT
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom
Materijal filtera	Vlakna od borsilikata
Materijal omotača	PC
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen