


Blažilnik DYSS-3-4-Y1F-F1A-G2

Številka dela: 8179966

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	3
Hod	4 mm
Blaženje	samonastavljivo
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	brez
Različice	Kovine z bakrom, cinkom ali nikljem kot glavno sestavino so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, tiskana vezja, kabli, električni konektorji in tuljave.
Največja hitrost naleta	1 m/s
Čas ponastavitve pri sobni temperaturi	0.2 s
Čas ponastavitve pri min. temperaturi okolice	1 s
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Primerno za proizvodnjo baterij z zmanjšanimi vrednostmi Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Dolžina blaženja	4 mm
Največja omejevalna sila	80 N
Največji pritezni moment	1 Nm
Največja poraba energije na hod	0.4 J
Največja poraba energije na uro	4500 J
Največja preostala energija	0.004 J
Ponastavitvena sila	0.4 N
Min. sila vstavljanja	3.5 N
Teža izdelka	3 g
Masni razpon	1 kg
Način pritrditve	s protimatico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	visoko legirano jeklo

Značilnost	Vrednost
Material batnice	visoko legirano jeklo