


# Podmazivač LOE-1/8-D-MINI-NPT

Broj dela: 173820

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika   | Vrednost  |
|--|---|
| Maks. količina ulja za punjenje  | 45 cm <sup>3</sup>  |
| Zaštita posude   | Metalna zaštitna posuda   |
| Radni pritisak   | 1.6 MPa<br>16 bar<br>232 psi  |
| Minimalni protok za funkciju podmazivača                                 | 3 l/min   |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 1300 l/min  |
| Radni medij  | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Nije moguć pogon sa podmazivanjm  |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji   |
| LABS usklađenost   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura skladištenja   | -10 °C...60 °C  |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu  | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Inertni gasovi       |
| Temperatura medija   | -10 °C...60 °C  |
| Temperatura okruženja  | -10 °C...60 °C  |
| Težina proizvoda   | 270 g   |
| Vrsta pričvršćenja   | sa priborom   |
| Pneumatski priključak 1  | 1/8 NPT   |
| Pneumatski priključak: 2   | 1/8 NPT   |
| Napomena o materijalu  | RoHS-usaglašen  |
| Materijal omotača  | PC  |