

Podmazivač
LOE-3/4-D-MAXI-NPT
Broj dela: 173826

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Maks. količina ulja za punjenje	190 cm ³
Zaštita posude	Metalna zaštitna posuda
Radni pritisak	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Minimalni protok za funkciju podmazivača	10 l/min
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	8400 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni gasovi
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1100 g
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak: 2	3/4 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal omotača	PC