


# Solenoid valve VSVA-B-M52-MH-D2-F8

Številka dela: 8198612

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                                  | Vrednost                                               |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ventilska funkcija                                          | 5/2, monostabilen                                      |
| Način upravljanja                                           | električno                                             |
| Konstruktivna širina                                        | 52 mm                                                  |
| Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778 | 4100 l/min                                             |
| Pnevmatični delovni priključek                              | priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-1 |
| Delovni tlak                                                | 0.3 MPa...1.6 MPa<br>3 bar...16 bar                    |
| Konstruktivna zgradba                                       | batni drsnik                                           |
| Način vračanja                                              | mehanska vzmet                                         |
| Stopnja zaščite                                             | IP65<br>NEMA 4                                         |
| Nazivni premer                                              | 11.5 mm                                                |
| Dimenzija rasterja                                          | 53 mm                                                  |
| Funkcija iztekajočega zraka                                 | prek posamezne priključne plošče                       |
| Načelo tesnjenja                                            | mehko                                                  |
| Položaj vgradnje                                            | poljubno                                               |
| V skladu s standardom                                       | ISO 5599-1                                             |
| Pomožno ročno upravljanje                                   | tipkalna                                               |
| Način krmiljenja                                            | predkrmiljenje                                         |
| Dovajanje krmilnega zraka                                   | interni                                                |
| Smer toka                                                   | ni reverzibilna                                        |
| Prekritje                                                   | pozitivno prekrivanje                                  |
| Krmilni tlak                                                | 0.3 MPa...1 MPa<br>3 bar...10 bar                      |
| Primernost za vakuum                                        | ne                                                     |
| b-vrednost                                                  | 0.3                                                    |
| Vrednost C                                                  | 8.168 l/sbar                                           |
| Pretok ventila                                              | 3800 l/min                                             |
| Pretok ventila na posamezni priključni plošči               | 3200 l/min                                             |
| Pretok ventila, pnevmatično povezano                        | 2700 l/min                                             |
| Največja preklopna frekvenca                                | 1 Hz                                                   |
| Čas izklopa                                                 | 83 ms                                                  |

| Značilnost                                     | Vrednost                                                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Čas vklopa                                     | 23 ms                                                          |
| Trajanje vklopa                                | 100%                                                           |
| Delovni medij                                  | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija       | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Skladnost z LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Temperatura medija                             | -10 °C...50 °C                                                 |
| Relativna zračna vlažnost                      | 0–90 %                                                         |
| Raven zvočnega tlaka                           | 85 dB(A)                                                       |
| Krmilni medij                                  | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Temperatura okolice                            | -10 °C...50 °C                                                 |
| Največji pritezni moment za pritrditev ventila | 2 Nm                                                           |
| Teža izdelka                                   | 630 g                                                          |
| Način pritrditve                               | na priključni ploščici                                         |
| Priključek za krmilni zrak 12                  | Priključna plošča velikost 2 v skladu z ISO 5599-1             |
| Priključek za krmilni zrak 14                  | Priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-1         |
| Pnevmatični priključek 1                       | priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-1         |
| Pnevmatični priključek 2                       | Priključna plošča velikost 2 v skladu z ISO 5599-1             |
| Pnevmatični priključek 3                       | Priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-1         |
| Pnevmatični priključek 4                       | priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-1         |
| Pnevmatični priključek 5                       | priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-1         |
| Vmesnik za predkrmiljenje                      | v skladu z ISO 15218                                           |
| Napotek glede materialov                       | V skladu z RoHS                                                |
| Material tesnil                                | NBR                                                            |
| Material ohišja                                | aluminijeva tlačna litina                                      |
| Material vijakov                               | jeklo                                                          |