


Blažilnik
DYSD-Q13-8-8-Y1F-Y9
Številka dela: 8199041

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	8
Hod	8 mm
Blaženje	samonastavljivo
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	brez
Največja hitrost naleta	0.5 m/s
Čas ponastavitve pri sobni temperaturi	0.2 s
Čas ponastavitve pri min. temperaturi okolice	1 s
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Primerno za proizvodnjo baterij v skladu s Festovo interno definicijo s stopnjo zahtevnosti F1A z omejitvami glede uporabe Cu/Zn/Ni
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Dolžina blaženja	8 mm
Največja omejevalna sila	420 N
Največji pritezni moment	5 Nm
Največja poraba energije na hod	4.8 J
Največja poraba energije na uro	11520 J
Ponastavitvena sila	9 N
Min. sila vstavljanja	30 N
Teža izdelka	41.5 g
Masni razpon	38.4 kg
Način pritrditve	s protimatico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	visoko legirano jeklo
Material batnice	visoko legirano jeklo
Material matice	visoko legirano jeklo