

Ugaona hvataljka HGWM-08-EZ-G8

Broj dela: 185698

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	8
Maks. zazor ugla čeljusti hvataljke ax, ay	0.5 deg
Maks. zazor čeljusti hvataljke Sz	0.03 mm
Maks. ugao otvaranja	14 deg
Preciznost ponavljanja hvataljke	0.02 mm
Broj čeljusti hvataljke	2
Vrsta pogona	pneumatski
Funkcija	sa jednostrukim dejstvom zatvoreno
Funkcija hvataljke	Ugaonik
Osigurač sile hvataljke	bez
Dizajn	Kosa površina
Prepoznavanje položaja	bez
Radni pritisak	2 bar...8 bar
Maks. radna frekvencija hvataljke	4 Hz
Min. vreme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1 ms
Min. vreme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2.5 ms
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Momenat vraćanja opruge u prethodni položaj	0.5 Ncm
Ukupna sila hvatanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otvaranje	24 Ncm
Momenat inercije	25.2 kgcm ²
Moment inercije po spoljnom prstu hvataljke	250 kgcm ²
Maks. sila na čeljusti hvataljke Fx, statički	7 N
Maks. momenat na čeljusti hvataljke Mx, statički	20 Ncm
Maks. momenat na čeljusti hvataljke My, statički	20 Ncm
Maks. momenat na čeljusti hvataljke Mz, statički	20 Ncm
Maks. masa eksternog prsta za hvatanje	400 g
Težina proizvoda	13 g
Vrsta pričvršćenja	stegnut

Karakteristika	Vrednost
Pneumatski priključak	M3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	POM
Materijal kućišta	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal čeljusti hvataljke	visokolegirani čelik