


# Kombinacija enot za pripravo zraka MSB6-3/8:C3:J1:F3-WP

Številka dela: 8233033

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                                                                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                 | 6                                                                                                             |
| Serija                                   | MS                                                                                                            |
| Zaščita pred aktiviranjem                | Vrtljivi gumb z aretnim mehanizmom<br>možnost zaklepanja z dodatki                                            |
| Položaj vgradnje                         | navpično +/- 5°                                                                                               |
| Finost filtra                            | 40 µm                                                                                                         |
| Izpust kondenzata                        | ročno obračanje                                                                                               |
| Konstruktivna zgradba                    | odcepni modul<br>vklopni ventil<br>Vklopni ventil-filter regulator                                            |
| Največja količina kondenzata             | 38 ml                                                                                                         |
| Funkcija regulatorja                     | konstanten izhodni tlak<br>z izravnavo predtlaka<br>s sekundarnim odzračevanjem<br>s funkcijo povratnega toka |
| Zaščita posode                           | Plastična zaščitna košara                                                                                     |
| Prikaz tlaka                             | z manometrom                                                                                                  |
| Delovni tlak                             | 0.15 MPa...2 MPa<br>1.5 bar...20 bar<br>21.75 psi...290 psi                                                   |
| Območje regulacije tlaka                 | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi                                                  |
| Največji normalni pretok                 | 3500 l/min                                                                                                    |
| Delovni medij                            | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni plini                                             |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)                                                |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                                                             |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                             |
| Temperatura skladiščenja                 | -10 °C...60 °C                                                                                                |
| Razred čistosti zraka na izhodu          | Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                            |
| Temperatura medija                       | -10 °C...60 °C                                                                                                |
| Temperatura okolice                      | -10 °C...60 °C                                                                                                |
| Teža izdelka                             | 2360 g                                                                                                        |

| Značilnost               | Vrednost                  |
|--------------------------|---------------------------|
| Način pritrditve         | s kotnikom za pritrditev  |
| Pnevmatični priključek 1 | G3/8                      |
| Pnevmatični priključek 2 | G3/8                      |
| Pnevmatični priključek 3 | G1/2                      |
| Material filtra          | PE                        |
| Material ohišja          | aluminijeva tlačna litina |
| Material posode          | PC                        |