

# T- utični priključak QST-V0-G1/8-6

Broj dela: 186336

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                       | Vrednost                                                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                | Standard                                                                    |
| Nominalna širina                                     | 4.2 mm                                                                      |
| Protivpožarna provera materijala                     | UL94 V-0 (kućište)<br>UL94 V-0 (otpuštajući prsten)                         |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca                      | Zaptivni prsten                                                             |
| Oblik                                                | T-oblik                                                                     |
| Veličina posude                                      | 10                                                                          |
| Dizajn                                               | Push-Pull princip                                                           |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega       | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi           |
| Napomena o radnom pritisku                           | Voda. maks. 0,6 MPa na maks. 50 °C                                          |
| Radni medij                                          | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tečna, bez leda) |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                | Moguć pogon sa podmazivanjem                                                |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK            | 2 - umerena izloženost koroziji                                             |
| LABS usklađenost                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Temperatura okruženja                                | 0 °C...60 °C                                                                |
| Nominalni obrtni momenat pritezanja                  | 7 Nm                                                                        |
| Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja | ± 20 %                                                                      |
| Težina proizvoda                                     | 19 g                                                                        |
| Vrsta pričvršćenja                                   | Spoljašnji imbus SW13                                                       |
| Pneumatski priključak 1                              | Spoljašnji navoj G1/8                                                       |
| Pneumatski priključak: 2                             | za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm                                        |
| Boja otpuštajućeg prstena                            | crno                                                                        |
| Materijal navojnog rukavca                           | Niklovani mesing                                                            |
| Napomena o materijalu                                | RoHS-usaglašen                                                              |
| Materijal kućišta                                    | PBT                                                                         |
| Materijal navojne zaptivke                           | Aluminijum<br>PBT                                                           |
| Materijal otpuštajućeg prstena                       | PBT                                                                         |
| Materijal crevne zaptivke                            | NBR                                                                         |

| Karakteristika                   | Vrednost                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Materijal steznog segmenta creva | visokolegirani čelik, nerđajući<br>Mesing |