

# Priključak utični kolenasti produženi QSMLL-M7-4

Broj dela: 186354

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                       | Vrednost                                                            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                | Mini                                                                |
| Nominalna širina                                     | 2 mm                                                                |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca                      | Zaptivni prsten                                                     |
| Ugradni položaj                                      | Proizvoljan                                                         |
| Oblik                                                | L-oblik, dugačak                                                    |
| Veličina posude                                      | 10                                                                  |
| Dizajn                                               | Push-Pull princip                                                   |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega       | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature     | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Radni medij                                          | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                | Moguć pogon sa podmazivanjem                                        |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK            | 1 - mala izloženost koroziji                                        |
| LABS usklađenost                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura okruženja                                | -10 °C...80 °C                                                      |
| Nominalni obrtni momenat pritezanja                  | 2.2 Nm                                                              |
| Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja | ± 20 %                                                              |
| Težina proizvoda                                     | 14 g                                                                |
| Vrsta pričvršćenja                                   | Spoljašnji imbus SW10                                               |
| Pneumatski priključak 1                              | Spoljašnji navoj M7                                                 |
| Pneumatski priključak: 2                             | za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm                                      |
| Boja otpuštajućeg prstena                            | plavo                                                               |
| Materijal navojnog rukavca                           | Niklovani mesing                                                    |
| Napomena o materijalu                                | RoHS-usaglašen                                                      |
| Materijal kućišta                                    | PBT                                                                 |
| Materijal otpuštajućeg prstena                       | POM                                                                 |
| Materijal crevne zaptivke                            | NBR                                                                 |
| Materijal steznog segmenta creva                     | visokolegirani čelik, nerđajući                                     |