

Kratkohodni cilindar AEVC-4-5-P

Broj dela: 188051

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	5 mm
Prečnik klipa	4 mm
Povratna sila opruge kod uvučene klipnjače	1 N
Prigušenje	elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Ugradni položaj	Proizvoljan
Funkcija	potiskujući sa jednostrukim dejstvom
Dizajn	Klip Klipnjača
Prepoznavanje položaja	bez
Radni pritisak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače	4.9 N
Pokretna masa	0.2 g
Težina proizvoda	4 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak	M3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Radni materijal zaptivki	HNBR NBR
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada eloksirano

Karakteristika	Vrednost
Materijal klipnjače	Aluminijumska legura za obrada eloksirano