

Hidraulički cilindar za amortizaciju udara DYHR-20-50-Y5

Broj dela: 1155693

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	20
Hod	50 mm
Prigušenje	podesivo
Ugradni položaj	Proizvoljan
Funkcija	potiskujući sa jednostrukim dejstvom
Prepoznavanje položaja	bez
Maks. brzina udara	0.3 m/s
Brzina pomaka	0.2 mm/s...100 mm/s
Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi	1 s
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...80 °C
Maks. pričvrсна sila	2500 N
Maks. potrošnja energije po hodu	125 J
Maks. potrošnja energije po satu	140000 J
Min. sila pomaka	250 N
Maks. sila pomaka	2500 N
Maks. preostala energija	0.32 J
Sila vraćanja u prethodni položaj	9 N
Težina proizvoda	440 g
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Čelik pocinkovano
Materijal klipnjače	otvrdnut visokolegirani čelik