


Rezervoar komprimovanog vazduha VZS-20-B

Broj dela: 192161

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Zapremina	20 l
Ugradni položaj	Odvod kondenzata nadole
Odgovara standardu	EN 286-1
Radni pritisak	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	jednostavni rezervoar pod pritiskom prema EU direktivi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Azot
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...100 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...100 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja priključnog navoja	130 Nm
Maks. obrtni momenat odvoda kondenzata	27 Nm
Težina proizvoda	9000 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Priključak za odvod kondenzata	G3/8
Pneumatski priključak	G1
Materijal rezervoara komprimovanog vazduha	Čelik premazan prahom