


Kabl motora NEBM-SM12G8-E-1.5-Q5-LE6

Broj dela: 1449600

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|---------------------------------------|
| Osnovna oznaka | bez nosača natpisa |
| Električni priključak 1, funkcija | Strana uređaja u polju |
| Električni priključak 1, konstrukcija | okrugli |
| Električni priključak 1, vrsta priključka | Priključak |
| Električni priključak 1, izlaz kablova | ravno |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101 |
| Električni priključak 1, broj polova/žica | 8 |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile | 6 |
| Električni priključak 2, funkcija | Strana upravljanja |
| Električni priključak 2, vrsta priključka | Kabl sa utičnicom |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja | otvoreni kraj |
| Električni priključak 2, broj polova/žila | 6 |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile | 6 |
| Opseg radnog pritiska DC | 0 V...72 V |
| Nominalni radni napon DC | 24 V |
| Zaštita | da |
| Dužina kabla | 1.5 m |
| Karakteristika voda | pogodno za energetske lance |
| Radius skretanja, pokretno polaganje kablova | 62 mm |
| Prečnik kabla | 6.2 mm |
| Struktura kabla | 6 x 0,34 mm ² |
| Nominalni poprečni presek voda | 0.34 mm ² |
| Završeci žica | Završetak žice |
| Vrsta zaštite | IP65 |
| Napomena o vrsti zaštite | u montiranom stanju |
| Temperatura okruženja | -40 °C...80 °C |
| Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova | -5 °C...80 °C |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema EU direktivi RoHS |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema UK RoHS propisima |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |

| Karakteristika | Vrednost |
|------------------------|-----------------|
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal plašta kabla | TPE-U(PUR) |
| Boja plašta kabla | sivo |