

Elektromagnetni ventil VZWP-L-M22C-G12-130-V-3AP4-40

Broj dela: 1489967

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	predupravljani ventil sa klipnim sedištem
Vrsta aktiviranja	električni
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Kalem treba da bude gore
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Priključak armature	G1/2
Električni priključak	Oblik A Priključak prema EN 175301-803 četvorougona konstrukcija
Nominalna širina	13 mm
Funkcija ventila	2/2 zatvoreno, monostabilno
Ručna pomoćna aktivacija	nema
Smer strujanja	nije reverzibilno
Medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi neutralne tečnosti ostali mediji za protok na zahtev
Nominalni pritisak armature PN	40
Diferencijalni pritisak	0.05 MPa 0.5 bar
Razlika pritiska	7.25 psi
Karakteristične vrednosti za kaleme	230 V AC: 50/60 Hz, snaga pritezanja 10,5 VA, snaga zadržavanja 7,6 VA
Klasa izolacionog materijala	H
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
Trajanje uključivanja	100%
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem

Karakteristika	Vrednost
Pritisak medija	0.05 MPa...4 MPa 0.5 bar...40 bar 7.25 psi...580 psi
Maks. viskozitet	22 mm²/s
Temperatura medija	-10 °C...80 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...35 °C
Stopa curenja u skladu sa EN 12266-1	A
Protok Kv	2.5 m³/h
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	2650 l/min
Uklopno vreme uklj	100 ms
Uklopno vreme uklj, tečni mediji	250 ms
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Materijal kućišta	Liveni mesing
Broj materijala kućišta	CW617N
Radni materijal zaptivki	FPM
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala vijka	1.4301
Težina proizvoda	550 g
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
Vrsta zaštite	IP65
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji