

# Cilindrični oslonac CRLBN-40

Broj dela: 195867

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                    | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                             | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ugradni položaj                                   | Proizvoljan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK         | 4 - izuzetno jaka izloženost koroziji                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LABS usklađenost                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija | Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji |
| Temperatura okruženja                             | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Težina proizvoda                                  | 185 g                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Napomena o materijalu                             | RoHS-usaglašen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materijal pričvršćenja                            | visokolegirani čelik, nerđajući                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materijal osovine                                 | visokolegirani čelik, nerđajući                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materijal osigurača                               | visokolegirani čelik, nerđajući                                                                                                                                                                                                                                                                    |