


Vakuumski prekidač VPEV-1/8

Broj dela: 150261

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Odgovara standardu	EN 60947-5-1
Dozvola	CCC
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Merna veličina	Relativni pritisak
Postupak merenja	Pneumatski-električni pretvarač pritiska
Opseg merena pritiska	-0.1 MPa...0.16 MPa -1 bar...1.6 bar -14.5 psi...23.2 psi
Radni pritisak	-0.1 MPa...0.16 MPa -1 bar...1.6 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Temperatura medija	-20 °C...80 °C
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Funkcija uklopnog elementa	Izmenjivač
Maks. uključna frekvencija	3 Hz
Maks. napon uklopnog izlaza AC	250 V
Maks. napon uklopnog izlaza DC	125 V
Maks. izlazna struja	5000 mA
Minimalna struja opterećenja	1 mA pri 24 V 10 mA pri 10 V 100 mA pri 5 V
Kategorija upotrebe, induktivno opterećenje	AC-14 DC-13
Kategorija upotrebe, omsko opterećenje	AC-12 DC-12

Karakteristika	Vrednost
Električni priključak	Oblik A Priključak prema DIN 43650 četvorougona konstrukcija
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Ugradni položaj	Proizvoljan
Pneumatski priključak	G1/8
Težina proizvoda	240 g
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada
Materijal uklopnog kontakta	Srebro
Prikaz uklopnog stanja	LED žuti
Opseg podešavanja graničnih vrednosti	-0.95 bar...-0.2 bar
Opseg podešavanja vrednosti praga nakon modifikacije	0.16 bar...1.6 bar
Vrsta zaštite	IP65
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L