


Prigušno-nepovratni ventil GR-1/8-B

Broj dela: 151215

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Povratna funkcija prigušnice
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak: 2	G1/8
Podesivi element	Nareckani vijak
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja na prednju tablu sa prolaznim otvorom po izboru:
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja	210 l/min
Standardni nominalni protok u povratnom smeru	180 l/min...275 l/min
Radni pritisak	0.5 bar...10 bar
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 °C...60 °C
Nominalna širina	3 mm
Težina proizvoda	31 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal rukavca	POM

Karakteristika	Vrednost
Materijal regulacionog zavrtnja	visokolegirani čelik
Materijal navrtke	Aluminijumska legura za obrada