

# Standardni cilindar CRDSNU-B-25-25-PPS-A-MG-A1

Broj dela: 2159637

**FESTO**



## Tehnički list

| Karakteristika                                                  | Vrednost                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Hod                                                             | 25 mm                                                                          |
| Prečnik klipa                                                   | 25 mm                                                                          |
| Na osnovu standarda                                             | ISO 6432                                                                       |
| Prigušenje                                                      | samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja                       |
| Ugradni položaj                                                 | Proizvoljan                                                                    |
| Dizajn                                                          | Klip<br>Klipnjača<br>Kućište cilindra                                          |
| Prepoznavanje položaja                                          | Beskontaktni prekidač                                                          |
| Radni pritisak                                                  | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                              |
| Funkcija                                                        | Dvosmerno dejstvo                                                              |
| Radni medij                                                     | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                           | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                       | 4 - izuzetno jaka izloženost koroziji                                          |
| LABS usklađenost                                                | VDMA24364-B2-L                                                                 |
| Pogodnost za prehrambene proizvode                              | vidi dodatne informacije o materijalima                                        |
| Temperatura okruženja                                           | 0 °C...80 °C                                                                   |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače  | 247 N                                                                          |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače | 295 N                                                                          |
| Pokretna masa pri 0 mm hoda                                     | 73 g                                                                           |
| Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda                            | 6.2 g                                                                          |
| Osnovna težina kod hoda od 0 mm                                 | 410 g                                                                          |
| Dodatak težini na 10 mm hoda                                    | 11 g                                                                           |
| Vrsta pričvršćenja                                              | sa priborom                                                                    |
| Pneumatski priključak                                           | G1/8                                                                           |
| Napomena o materijalu                                           | RoHS-usaglašen                                                                 |
| Materijal poklopca                                              | visokolegirani čelik, nerđajući                                                |
| Materijal klipnjače                                             | visokolegirani čelik, nerđajući                                                |
| Materijal komore cilindra                                       | visokolegirani čelik, nerđajući                                                |