


Sklop vodice EAGF-V2-KF-63-

Broj dela: 2608521

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	63
Hod	1 mm...500 mm
Reverzni zazor	0 µm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vođenje	Kružna vodica kuglice
Dizajn	Vođenje
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Maks. sila Fy	1260 N
Maksimalna statična sila Fy	1600 N
Maksimalna sila Fz	1260 N
Maksimalna statična sila Fz	1600 N
Maks. momenat Mx	75 Nm
Maks. momenat Mx, statički	95 Nm
Maks. momenat My	90 Nm
Maks. momenat My, statički	115 Nm
Maks. momenat Mz	90 Nm
Maks. momenat Mz statički	115 Nm
Sila pomeranja	15 N
Pokretna masa pri 0 mm hoda	2560 g
Osnovna težina kod hoda od 0 mm	5525 g
Dodatak težini na 10 mm hoda	49 g
Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda	49 g
Težište pokrenute mase pri 0 mm hoda	48 mm
Dodatak težištu pokrenute mase pri 10 mm hoda	4.1 mm
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Mehanizam vodećeg elementa	Oplemenjeni čelik
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada eloksirano

Karakteristika	Vrednost
Materijal kulisnog mehanizma	Čelik