

# Nastavak utični kolenasti QSML-6H

Broj dela: 153348

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost                                                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                            | Mini                                                                |
| Nominalna širina                                 | 3.2 mm                                                              |
| Ugradni položaj                                  | Proizvoljan                                                         |
| Oblik                                            | L-oblik                                                             |
| Veličina posude                                  | 10                                                                  |
| Dizajn                                           | Push-Pull princip                                                   |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega   | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Radni medij                                      | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju            | Moguć pogon sa podmazivanjem                                        |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK        | 1 - mala izloženost koroziji                                        |
| LABS usklađenost                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura okruženja                            | -10 °C...80 °C                                                      |
| Težina proizvoda                                 | 2.4 g                                                               |
| Pneumatski priključak 1                          | Utični rukavac Ø 6 mm                                               |
| Pneumatski priključak: 2                         | za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm                                |
| Boja otpuštajućeg prstena                        | plavo                                                               |
| Napomena o materijalu                            | RoHS-usaglašen                                                      |
| Materijal kućišta                                | PBT                                                                 |
| Materijal otpuštajućeg prstena                   | POM                                                                 |
| Materijal crevne zaptivke                        | NBR                                                                 |
| Materijal steznog segmenta creva                 | visokolegirani čelik, nerđajući                                     |