

# Sklop vodice FENG-63-250-KF

Broj dela: 34517

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika               | Vrednost                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije        | 63                                         |
| Hod                          | 250 mm                                     |
| Ugradni položaj              | Proizvoljan                                |
| Vođenje                      | Kružna vodica kuglice                      |
| Dizajn                       | Vođenje                                    |
| Zaštita od eksplozije        | Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi      |
| LABS usklađenost             | VDMA24364-B2-L                             |
| Temperatura okruženja        | -20 °C...80 °C                             |
| Maks. sila Fy                | 1260 N                                     |
| Maksimalna statična sila Fy  | 1600 N                                     |
| Maksimalna sila Fz           | 1260 N                                     |
| Maksimalna statična sila Fz  | 1600 N                                     |
| Maks. momenat Mx             | 75 Nm                                      |
| Maks. momenat Mx, statički   | 95 Nm                                      |
| Maks. momenat My             | 90 Nm                                      |
| Maks. momenat My, statički   | 115 Nm                                     |
| Maks. momenat Mz             | 90 Nm                                      |
| Maks. momenat Mz statički    | 115 Nm                                     |
| Sila pomeranja               | 15 N                                       |
| Težina proizvoda             | 6635 g                                     |
| Vrsta pričvršćenja           | sa unutrašnjim navojem                     |
| Napomena o materijalu        | RoHS-usaglašen                             |
| Mehanizam vodećeg elementa   | Oplemenjeni čelik                          |
| Materijal kućišta            | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana |
| Materijal kulisnog mehanizma | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana |