


# Koso sedišni ventil VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-M1-V4B2T-50-7

Broj dela: 3539928

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                     | Vrednost                                                                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dizajn                             | Sedišni ventil sa klipnim pogonom                                                       |
| Vrsta aktiviranja                  | pneumatski                                                                              |
| Princip zaptivanja                 | meko                                                                                    |
| Ugradni položaj                    | Proizvoljan                                                                             |
| Vrsta pričvršćenja                 | Ugradnja voda                                                                           |
| Priključak na vodu                 | Navojni rukavac 1 1/2 NPT u skladu sa ANSI/ASME B 1.20.1                                |
| Nominalna širina                   | 35 mm                                                                                   |
| Funkcija ventila                   | 2/2 zatvoreno, monostabilno                                                             |
| Smer strujanja                     | nije reverzibilno                                                                       |
| Pritisak medija                    | 0 MPa...0.7 MPa<br>0 bar...7 bar                                                        |
| Nominalni pritisak armature PN     | 40                                                                                      |
| Funkcija ispuštanja vazduha        | bez prigušivanja                                                                        |
| Način vraćanja u prethodni položaj | mehaničke opruge                                                                        |
| Vrsta upravljanja                  | sa eksternim upravljanjem                                                               |
| Pneumatski priključak              | Unutrašnji navoj G1/8                                                                   |
| Radni pritisak                     | 0.6 MPa...1 MPa<br>6 bar...10 bar<br>87 psi...145 psi                                   |
| Medij                              | Para<br>Inertni gasovi<br>fitrirani komprimovani vazduh, jedinica za filtriranje 200 µm |
| Smer protoka                       | Iznad sedišta ventila, za gasovite medije                                               |
| Radni medij                        | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                 |
| Maks. viskozitet                   | 600 mm <sup>2</sup> /s                                                                  |
| Temperatura medija                 | -40 °C...200 °C                                                                         |
| Temperatura okruženja              | -10 °C...60 °C                                                                          |
| Protok Kv                          | 25 m <sup>3</sup> /h                                                                    |
| Napomena o materijalu              | RoHS-usaglašen                                                                          |
| LABS usklađenost                   | VDMA24364-Zona III                                                                      |
| Materijal kućišta armature         | Liv od nerđajućeg čelika                                                                |
| Broj materijala kućišta armature   | 1.4408                                                                                  |
| Materijal vretenaste zaptivke      | PTFE                                                                                    |

| Karakteristika                            | Vrednost                                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Materijal utičnice                        | PTFE                                        |
| Težina proizvoda                          | 2500 g                                      |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)   | prema EU smernici o uređajima pod pritiskom |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)   | prema UK propisima za uređaje pod pritiskom |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji             |
| Materijal pogonskog kućišta               | Mesing, niklovani                           |