

# Čep B-1/2

Broj dela: 3571

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                       | Vrednost              |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Veličina posude                                      | 10                    |
| Odgovara standardu                                   | DIN 908               |
| LABS usklađenost                                     | VDMA24364-B1/B2-L     |
| Nominalni obrtni momenat pritezanja                  | 14 Nm                 |
| Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja | ± 20 %                |
| Težina proizvoda                                     | 43 g                  |
| Vrsta pričvršćenja                                   | Unutrašnji imbus SW10 |
| Pneumatski priključak 1                              | Spoljašnji navoj G1/2 |
| Napomena o materijalu                                | RoHS-usaglašen        |
| Materijal čepa                                       | Pocinkovani čelik     |
| Materijal O-prstena                                  | PA<br>TPE-U(PUR)      |