

Mrežni filter CADF-C15-11A-P3

Broj dela: 3947275

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	47 mm
Visina	70 mm
Dužina	231 mm
Ugradni položaj	slobodna konvekcija
Pogonski napon	520/300 V
Ulazna struja	16 A
Mrežna frekvencija	50 Hz...60 Hz
Dozvola	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Težina proizvoda	900 g
Vrsta pričvršćenja	Montažna ploča, zavrnuti
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen