


# Kabl motora NEBM-H6G4-E-5-Q13N-LE4

Broj dela: 5219198

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                             | Vrednost                                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Osnovna oznaka                                             | bez nosača natpisa                      |
| Električni priključak 1, funkcija                          | Strana uređaja u polju                  |
| Električni priključak 1, konstrukcija                      | ugaono                                  |
| Električni priključak 1, vrsta priključka                  | Utičnica                                |
| Električni priključak 1, izlaz kablova                     | ravno                                   |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja            | Slika priključaka H6, kodirana za motor |
| Električni priključak 1, broj polova/žica                  | 4                                       |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile               | 4                                       |
| Električni priključak 2, funkcija                          | Strana upravljanja                      |
| Električni priključak 2, vrsta priključka                  | Kabl sa utičnicom                       |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja            | otvoreni kraj                           |
| Električni priključak 2, broj polova/žila                  | 4                                       |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile               | 4                                       |
| Opseg radnog pritiska DC                                   | 0 V...300 V                             |
| Napomena o opsegu radnog pritiska AC                       | 0 V...300 V                             |
| Opterećenje struje pri 40 °C                               | 9.5 A                                   |
| Otpornost na udarni napon                                  | 2 kV                                    |
| Dužina kablova                                             | 5 m                                     |
| Karakteristika voda                                        | pogodno za energetske lance             |
| Uslovi provere voda                                        | Uslovi provere na zahtev                |
| Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova              | 55 mm                                   |
| Radius skretanja, pokretno polaganje kablova               | 55 mm                                   |
| Prečnik kablova                                            | 7.3 mm                                  |
| Struktura kablova                                          | 4 x 0,79 mm <sup>2</sup>                |
| Nominalni poprečni presek voda                             | 0.79 mm <sup>2</sup><br>AWG18           |
| Završeci žica                                              | Završetak žice                          |
| Vrsta zaštite                                              | IP20                                    |
| Napomena o vrsti zaštite                                   | u montiranom stanju                     |
| Temperatura okruženja                                      | -25 °C...90 °C                          |
| Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova | -25 °C...90 °C                          |

| Karakteristika                            | Vrednost                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)   | prema EU direktivi o niskom naponu<br>prema EU direktivi RoHS                 |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)   | prema UK RoHS propisima<br>prema UK propisima za električna pogonska sredstva |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-Zona III                                                            |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                                                |
| Stepen zaprljanja                         | 3                                                                             |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 0 - bez izloženosti koroziji                                                  |
| Materijal plašta kabla                    | PVC                                                                           |
| Boja plašta kabla                         | crno                                                                          |
| Materijal kućišta                         | PA                                                                            |
| Boja kućišta                              | belo                                                                          |
| Materijal izolacionog omotača             | PVC                                                                           |