

# Okrugli cilindar DSNU-S-20-20-P-A-MX

Broj dela: 5224635

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                  | Vrednost                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Hod                                                             | 20 mm                                                                          |
| Prečnik klipa                                                   | 20 mm                                                                          |
| Navoj klipnjače                                                 | M8                                                                             |
| Prigušenje                                                      | elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane                               |
| Ugradni položaj                                                 | Proizvoljan                                                                    |
| Dizajn                                                          | Klip<br>Klipnjača<br>Kućište cilindra                                          |
| Prepoznavanje položaja                                          | Beskontaktni prekidač                                                          |
| Radni pritisak                                                  | 0.08 MPa...1 MPa<br>0.8 bar...10 bar                                           |
| Funkcija                                                        | Dvosmerno dejstvo                                                              |
| Radni medij                                                     | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                           | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                       | 2 - umerena izloženost koroziji                                                |
| LABS usklađenost                                                | VDMA24364-B2-L                                                                 |
| Klasa za čiste sobe                                             | Klasa 6 prema ISO 14644-1                                                      |
| Temperatura okruženja                                           | -20 °C...80 °C                                                                 |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače  | 158.3 N                                                                        |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače | 188.5 N                                                                        |
| Pokretna masa pri 0 mm hoda                                     | 37.3 g                                                                         |
| Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda                            | 4 g                                                                            |
| Osnovna težina kod hoda od 0 mm                                 | 126 g                                                                          |
| Dodatak težini na 10 mm hoda                                    | 7.2 g                                                                          |
| Vrsta pričvršćenja                                              | sa priborom                                                                    |
| Pneumatski priključak                                           | G1/8                                                                           |
| Napomena o materijalu                                           | RoHS-usaglašen                                                                 |
| Materijal poklopca                                              | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana                                     |
| Radni materijal zaptivki                                        | TPE-U(PU)                                                                      |
| Materijal klipnjače                                             | visokolegirani čelik, nerđajući                                                |
| Materijal komore cilindra                                       | visokolegirani čelik, nerđajući                                                |