


Kabl motora NEBM-M40G15-EH- -Q11N-S1LEG21

Broj dela: 5251404

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	EN 61984
Osnovna oznaka	bez nosača natpisa
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 1, vrsta priključka	Hibridna utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M40x1
Električni priključak 1, broj polova/žica	15
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	12
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Zaustavni osigurač
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, vrsta priključka	Utikač i kabl
Električni priključak 2, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Pod-D i otvoreni završetak
Električni priključak 2, broj polova/žila	21
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	12
Opseg radnog pritiska DC	0 V...850 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...630 V
Opterećenje struje pri 40 °C	31.9 A
Otpornost na udarni napon	6 kV
Dužina kabla	0.5 m...100 m
Karakteristika voda	pogodno za energetske lance
Uslovi provere voda	Uslovi provere na zahtev
Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova	65.6 mm
Radius skretanja, pokretno polaganje kablova	123 mm
Prečnik kabla	16.4 mm
Tolerancija, prečnik kabla	0,3 mm
Struktura kabla	4 x 4 mm ² + 1 x (2 x 1,5 mm ²) + 1 x (2 x 0,24 mm ² + 2 x 2 x 0,15 mm ²)
Završeci žica	Završetak žice
Vrsta zaštite	IP67
Napomena o vrsti zaštite	U zavisnosti od priključnog bloka

Karakteristika	Vrednost
Temperatura okruženja	-40 °C...90 °C
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-25 °C...80 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen bez halogena
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal plašta kabla	PUR
Boja plašta kabla	sivo
Materijal izolacionog omotača	PP