


# Kompaktni cilindar DMM-25-20-P-A

Broj artikla: 158536

FESTO

za prepoznavanje pozicije, sa elastičnim prstenovima za amortizaciju u krajnjim položajima, različite mogućnosti pričvršćenja.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrednost                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Hod                                    | 20 mm                                                        |
| Prečnik klipa                          | 25 mm                                                        |
| Prigušivanje                           | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano                |
| Položaj ugradnje                       | proizvoljno                                                  |
| Način funkcionisanja                   | dvosmerno                                                    |
| Konstruktivna struktura                | Klip<br>Klipnjača<br>Profilna cev                            |
| Prepoznavanje pozicije                 | za beskontaktni prekidač                                     |
| Varijante                              | jednostrana klipnjača                                        |
| Pogonski pritisak                      | 1 ... 10 bar                                                 |
| Pogonski medijum                       | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)         |
| Klasa korozione otpornosti KBK         | 2 - Moderate corrosion stress                                |
| Temperatura okoline                    | -20 ... 80 °C                                                |
| Prateći moment pričvršćenja pogona     | 8 Nm +10 %                                                   |
| Teoretska sila kod 6 bara              | 295 N                                                        |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje   | 247 N                                                        |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje  | 295 N                                                        |
| Vrsta pričvršćenja                     | po izboru:<br>sa prolaznim otvorom<br>sa unutrašnjim navojem |
| Pneumatski priključak                  | M5                                                           |
| Material cover                         | Mesing                                                       |
| Material seals                         | TPE-U(PU)                                                    |
| Material housing                       | Aluminijumska legura za kovanje<br>eloksirano                |
| Material piston rod                    | visokolegirani čelik, nerđajući                              |