


# Filter MS6N-LF-3/8-EUM

Broj dela: 531557

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                                    | 6                                                                         |
| Serijska                                                                 | MS                                                                        |
| Ugradni položaj                                                          | vertikalno +/- 5°                                                         |
| Finoća filtera                                                           | 40 µm                                                                     |
| Odvod kondenzata                                                         | ručno okretanje                                                           |
| Dizajn                                                                   | Filter za sinterovanje sa centrifugalnim odvajačem                        |
| Zaštita posude                                                           | integrisan kao metalni omotač                                             |
| Stepen odvajanja kondenzata                                              | 75 %                                                                      |
| Radni pritisak                                                           | 0 bar...20 bar                                                            |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 3800 l/min                                                                |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inertni gasovi |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji                                           |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Temperatura skladištenja                                                 | -10 °C...60 °C                                                            |
| Pogodnost za prehrambene proizvode                                       | vidi dodatne informacije o materijalima                                   |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu                                          | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:8:4]                   |
| Temperatura medija                                                       | -10 °C...60 °C                                                            |
| Temperatura okruženja                                                    | -10 °C...60 °C                                                            |
| Veličina pore                                                            | 40 µm                                                                     |
| Težina proizvoda                                                         | 820 g                                                                     |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | Ugradnja voda<br>sa priborom<br>po izboru:                                |
| Pneumatski priključak 1                                                  | 3/8 NPT                                                                   |
| Pneumatski priključak: 2                                                 | 3/8 NPT                                                                   |
| Napomena o materijalu                                                    | RoHS-usaglašen                                                            |
| Radni materijal zaptivki                                                 | NBR                                                                       |
| Materijal filtera                                                        | PE                                                                        |
| Materijal kućišta                                                        | Aluminijum liven pod pritiskom                                            |
| Materijal omotača                                                        | Aluminijumska legura za obradu                                            |

| Karakteristika            | Vrednost |
|---------------------------|----------|
| Materijal razdelnog diska | POM      |