


## 2-struki cilindar DPZJ-32-10-P-A-KF-S2

Broj dela: 162152

FESTO



### Tehnički list

| Karakteristika                                                  | Vrednost                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Hod                                                             | 10 mm                                                                          |
| Podesivo područje krajnjih položaja/dužina                      | 10 mm                                                                          |
| Prečnik klipa                                                   | 32 mm                                                                          |
| Vrsta rada pogonske jedinice                                    | Jaram                                                                          |
| Prigušenje                                                      | elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane                               |
| Ugradni položaj                                                 | Proizvoljan                                                                    |
| Vođenje                                                         | Kružna vođica kuglice                                                          |
| Dizajn                                                          | Vođenje                                                                        |
| Prepoznavanje položaja                                          | Beskontaktni prekidač                                                          |
| Varijante                                                       | Prolazna klipnjača                                                             |
| Radni pritisak                                                  | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                              |
| Maks. brzina                                                    | 1 m/s                                                                          |
| Funkcija                                                        | Dvosmerno dejstvo                                                              |
| Radni medij                                                     | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                           | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                       | 0 - bez izloženosti koroziji                                                   |
| LABS usklađenost                                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Temperatura okruženja                                           | -20 °C...80 °C                                                                 |
| Energija udara u krajnjim položajima                            | 0.5 Nm                                                                         |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače  | 724 N                                                                          |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače | 724 N                                                                          |
| Alternativni priključci                                         | vidi oznaku proizvoda                                                          |
| Pneumatski priključak                                           | G1/8                                                                           |
| Materijal poklopca                                              | Aluminijumska legura za obrada                                                 |
| Radni materijal zaptivki                                        | NBR                                                                            |
| Materijal kućišta                                               | Aluminijumska legura za obrada                                                 |
| Materijal klipnjače                                             | Primenjeni čelik                                                               |