

# Servisna jedinica FRC-3/4-D-7-MAXI-A

Broj dela: 162768

**FESTO**



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                                    | Maxi                                                                          |
| Serijska                                                                 | D                                                                             |
| Zaštita od aktiviranja                                                   | Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje                          |
| Ugradni položaj                                                          | vertikalno +/- 5°                                                             |
| Odvod kondenzata                                                         | potpuno automatski                                                            |
| Dizajn                                                                   | Regulacija filtera sa manometrom<br>Proporcionalni podmazivač uljnom maglinom |
| Maks. količina kondenzata                                                | 80 cm <sup>3</sup>                                                            |
| Finoća filtera                                                           | 40 µm                                                                         |
| Zaštita posude                                                           | Metalna zaštitna posuda                                                       |
| Indikator pritiska                                                       | sa manometarom                                                                |
| Radni pritisak                                                           | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                                           |
| Opseg regulisanja pritiska                                               | 0.5 bar...7 bar                                                               |
| Maks. histereza pritiska                                                 | 0.04 MPa<br>0.4 bar<br>5.8 psi                                                |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 8500 l/min                                                                    |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [---:--]                            |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji                                               |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                             |
| Temperatura medija                                                       | -10 °C...60 °C                                                                |
| Temperatura okruženja                                                    | -10 °C...60 °C                                                                |
| Težina proizvoda                                                         | 2390 g                                                                        |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | Ugradnja voda<br>sa priborom                                                  |
| Pneumatski priključak 1                                                  | G3/4                                                                          |
| Pneumatski priključak: 2                                                 | G3/4                                                                          |
| Materijal kućišta                                                        | Cink liven pod pritiskom                                                      |
| Materijal omotača                                                        | PC                                                                            |