

Filter MS12-LF

Broj dela: 535023

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	12
Serijska	MS
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Odvod kondenzata	potpuno automatski potpuno automatsko, sa električnim upravljanjem ručno aktiviranje ručno okretanje
Dizajn	Filter za sinterovanje sa centrifugalnim odvajačem
Stepen odvajanja kondenzata	75 %
Radni pritisak	0.8 bar...20 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	interno
Pneumatski priključak: 2	interno
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal omotača	Aluminijumska legura za obrada