

Podmazivač MS12N-LOE

Broj dela: 535044

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	12
Serijska	MS
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Radni pritisak	1 bar...16 bar
Minimalni protok za funkciju podmazivača	400 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [:::]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Viskozitet ulja	ISO VG 32
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom po izboru:
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal omotača	Aluminijumska legura za obradu