


Linearna/okretna stezaljka CLR-16-10-R-P-A

Broj dela: 535435

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Kompletan hod	20 mm
Prečnik klipa	16 mm
Navoj klipnjače	M4
Ugao zakretanja	90 deg +/- 4 deg
Zatezni hod	10 mm
Prigušenje	elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Klip Klipnjača Kućište cilindra
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Smer zakretanja	desno
Radni pritisak	2 bar...10 bar
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Efektivna sila zatezanja na 0,2 MPa (2 bar, 29 psi)	17 N
Efektivna snaga zatezanja pri 0,4 MPa (4 bar, 58 psi)	36 N
Efektivna sila zatezanja na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	53 N
Maks. obrtni momenat pritezanja, vijak zateznog prstena	3 Nm
Teoretska sila zatezanja na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	90 N
Težina proizvoda	160 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa unutrašnjim navojem sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak	M5
Materijal zavrtnja sa vencem	Čelik pocinkovano

Karakteristika	Vrednost
Materijal poklopca	Aluminijumska legura za obrada premazano
Radni material zaptivki	NBR TPE-U(PU)
Materijal kučišta	Aluminijumska legura za obrada kvalitetno eloksirana površina
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal komore cilindra	Aluminijumska legura za obrada kvalitetno eloksirana površina