

Stezna jedinica DADL-EL-Q11-16

Broj dela: 1692770

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	16
Opseg podešavanja ugla zakretanja	60 deg...200 deg
Dizajn	Klip Klipnjača
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Radni pritisak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar 43.5 psi...116 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	166 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom i centrirajućim rukavcem
Pneumatski priključak	M5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR TPE-U(PU)
Materijal kućišta	Aluminijum tvrdo eloksirano
Materijal poklopca kućišta	Aluminijum eloksirano
Materijal ležišta	Plastika
Materijal diska	Aluminijum eloksirano
Materijal vijaka	Čelik pocinkovano
Funkcija	sa jednostrukim dejstvom vučno