

Elektromagnetna zavojnica MSN1W-24AC/12DC

Broj dela: 170152

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Min. vreme pritezanja	10 ms
Trajanje uključivanja	100%
Faktor učinka $\cos \{\phi\}$	0.7
Karakteristične vrednosti za kaleme	12 V DC: 5,0 W 24 V AC: 50 Hz, snaga pritezanja 7,5 VA, snaga zadržavanja 5,0 VA 24 V AC: 60 Hz, snaga pritezanja 5,0 VA, snaga zadržavanja 3,7 VA
Dozvoljene oscilacije napona	pri 50Hz $\pm 10 \%$ na 60 Hz -10...+20 %
LABS usklađenost	VDMA24364-C1-L
Temperatura medija	-10 °C...50 °C
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...50 °C
Težina proizvoda	80 g
Električni priključak	3-polni Oblik A clipbar prema standardu DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja	stegnut sa stezaljkom za držanje
Materijal kućišta	PA
Materijal utičnih kontakata	Čelik
Materijal kalema	Bakar