

Fini filter
MS6-LFM-1/2-BUV-DA
 Broj dela: 536847

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Serijska	MS
Veličina konstrukcije	6
Dizajn	Vlaknasti filter
Finoća filtera	1 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski ručno aktiviranje
Radni pritisak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Inertni gasovi
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [5:-:3]
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	950 l/min
Min. normalni protok za klasu čistoće vazduha	140 l/min
Stepen korisnosti filtera	99.99 %
Maks. količina kondenzata	38 cm ³
Zaštita posude	integrisan kao metalni omotač
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Stepen odvajanja finih čestica	99 %
Zapremina preostalog ulja	0.5 mg/m ³
Stepen odvajanja aerosola ulja	90 %
Pokazivač diferencijalnog pritiska	Optički prikaz
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom po izboru:
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°

Karakteristika	Vrednost
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak: 2	G1/2
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal filtera	Vlakna od borsilikata
Materijal omotača	Aluminijumska legura za obrada
Radni materijal zaptivki	NBR
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Težina proizvoda	820 g