


# Pogon sa vođenjem DFM-12-100-P-A-GF

Broj dela: 170831

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                          | Vrednost                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Odstojanje težišta korisnog opterećenja ka kulisnom mehanizmu sa jarmom | 25 mm                                                                          |
| Hod                                                                     | 100 mm                                                                         |
| Prečnik klipa                                                           | 12 mm                                                                          |
| Vrsta rada pogonske jedinice                                            | Jaram                                                                          |
| Prigušenje                                                              | elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane                               |
| Ugradni položaj                                                         | Proizvoljan                                                                    |
| Vođenje                                                                 | Klizno vođenje                                                                 |
| Dizajn                                                                  | Vođenje                                                                        |
| Prepoznavanje položaja                                                  | Beskontaktni prekidač                                                          |
| Radni pritisak                                                          | 0.2 MPa...1 MPa<br>2 bar...10 bar                                              |
| Maks. brzina                                                            | 0.8 m/s                                                                        |
| Funkcija                                                                | Dvosmerno dejstvo                                                              |
| Radni medij                                                             | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                   | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                               | 1 - mala izloženost koroziji                                                   |
| LABS usklađenost                                                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Klasa za čiste sobe                                                     | Klasa 7 prema ISO 14644-1                                                      |
| Temperatura okruženja                                                   | -20 °C...80 °C                                                                 |
| Energija udara u krajnjim položajima                                    | 0.07 Nm                                                                        |
| Maks. sila Fy                                                           | 240 N                                                                          |
| Maksimalna statična sila Fy                                             | 240 N                                                                          |
| Maksimalna sila Fz                                                      | 240 N                                                                          |
| Maksimalna statična sila Fz                                             | 240 N                                                                          |
| Maks. momenat Mx                                                        | 4.92 Nm                                                                        |
| Maks. momenat Mx, statički                                              | 4.92 Nm                                                                        |
| Maks. momenat My                                                        | 3.74 Nm                                                                        |
| Maks. momenat My, statički                                              | 3.74 Nm                                                                        |
| Maks. momenat Mz                                                        | 3.74 Nm                                                                        |
| Maks. momenat Mz statički                                               | 3.74 Nm                                                                        |

| Karakteristika                                                               | Vrednost                        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Maks. dozvoljeni momenat opterećenja Mx u zavisnosti od hoda                 | 0.47 Nm                         |
| Maks. korisno opterećenje u zavisnosti od hoda kod definisanom odstojanju xs | 19 N                            |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače               | 51 N                            |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače              | 68 N                            |
| Pokretna masa                                                                | 318 g                           |
| Težina proizvoda                                                             | 779 g                           |
| Alternativni priključci                                                      | vidi oznaku proizvoda           |
| Pneumatski priključak                                                        | M5                              |
| Napomena o materijalu                                                        | RoHS-usaglašen                  |
| Materijal poklopca                                                           | Aluminijumska legura za obrada  |
| Radni materijal zaptivki                                                     | NBR                             |
| Materijal kućišta                                                            | Aluminijumska legura za obrada  |
| Materijal klipnjače                                                          | visokolegirani čelik, nerđajući |