


Mikro filter MS4N-LFM-1/8-AUV-DA

Broj dela: 537221

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Serijska	MS
Veličina konstrukcije	4
Dizajn	Vlaknasti filter
Finoća filtera	0.01 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski ručno aktiviranje
Radni pritisak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:::4] Inertni gasovi
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [3:::2]
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	360 l/min
Min. normalni protok za klasu čistoće vazduha	54 l/min
Stepen korisnosti filtera	99.9999 %
Maks. količina kondenzata	25 ml
Zaštita posude	integriran kao metalni omotač
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Stepen odvajanja finih čestica	99.995 %
MPPS	0.05 µm
Stepen odvajanja MPPS	99.95 %
Zapremina preostalog ulja	0.01 mg/m³
Stepen odvajanja aerosola ulja	99 %
Pokazivač diferencijalnog pritiska	Optički prikaz
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom po izboru:

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Pneumatski priključak 1	1/8 NPT
Pneumatski priključak: 2	1/8 NPT
Materijal kučišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal filtera	Vlakna od borsilikata
Materijal omotača	Aluminijum liven pod pritiskom Aluminijumska legura za obrada
Materijal providne ploče	PA
Radni materijal zaptivki	NBR
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Težina proizvoda	350 g