

# Pozicioner SPC11-INC

Broj dela: 537321

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                      | Vrednost                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezbednost podataka                                 | Flash memorija                                                                                                                                         |
| Upravljački signali                                 | Ulaz Remote/Teack/levo/desno<br>Pozicija ulaza 1/2/3/4<br>Izlaz Error-Ready<br>Izlaz pozicija 1/2/3/4                                                  |
| Prikaz                                              | 3znamenasti<br>Boja crvena<br>Prikaz sedam segmenata                                                                                                   |
| Kontrolni elementi                                  | 3 tastera<br>Tastatura sa folijom                                                                                                                      |
| Zaštita izlaza                                      | elektronski<br>maks. struja aktiviranja 500 mA<br>preko zbira svih izlaza                                                                              |
| Broj digitalnih izlaza                              | 5                                                                                                                                                      |
| Broj digitalnih ulaza                               | 8                                                                                                                                                      |
| Izvedba izlaza                                      | prema IEC 61131-2<br>pozitivna logika (PNP)<br>bez galvanskog razdvajanja<br>prema IEC 61131-2<br>pozitivna logika (PNP)<br>bez galvanskog razdvajanja |
| Vreme neutralizovanja ulaza                         | 20 ms                                                                                                                                                  |
| Maks. potrošnja struje sa proporcionalnim ventilom  | 1.1 A                                                                                                                                                  |
| Maks. potrošnja struje bez proporcionalnog ventila  | 80 mA                                                                                                                                                  |
| Nominalni radni napon DC                            | 24 V                                                                                                                                                   |
| Potrošnja struje na ulazu                           | 4 mA                                                                                                                                                   |
| Opterećenje struje po izlazu                        | 0.1 A                                                                                                                                                  |
| Dozvoljene oscilacije napona                        | +/- 25 %                                                                                                                                               |
| Dozvola                                             | RCM oznaka                                                                                                                                             |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)             | prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti<br>prema EU direktivi RoHS                                                                       |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)             | prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost<br>prema UK RoHS propisima                                                                        |
| Trajna otpornost na udare prema DIN/IEC 68 deo 2-82 | provereno prema stepenu oštine 2                                                                                                                       |
| LABS usklađenost                                    | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                         |

| Karakteristika                                     | Vrednost                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Relativna vlažnost vazduha                         | 0 - 95 %<br>nekondenzujući       |
| Vrsta zaštite                                      | IP65<br>prema IEC 60529          |
| Otpornost na oscilacije DIN/IEC 68 deo 2-6         | provereno prema stepenu oštine 1 |
| Temperatura okruženja                              | 0 °C...50 °C                     |
| Težina proizvoda                                   | 400 g                            |
| Radni napon električnog priključka, ulazi i izlazi | 15-polni<br>SUB-D<br>Priključak  |
| Električni priključak za proporcionalni ventil     | Doza<br>M9<br>7-polni            |
| Električni priključak merne letve                  | 8-polni<br>Utičnica<br>M12       |