

Zakretni pogon DSM-6-180-P-A-FF

Broj dela: 175830

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	6
Ugao amortizacije	0 deg
Opseg podešavanja ugla zakretanja	0 deg...180 deg
Ugao zakretanja	0 deg...180 deg
Dozvoljeni radijus zaustavljanja	10 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Fino podešavanje	-5 deg
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Dizajn	Zakretno krilo
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Radni pritisak	0.35 MPa...0.8 MPa 3.5 bar...8 bar
Maks. frekvencija zakretanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Preciznost ponavljanja	1 deg
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Maks. pričvrсна sila	15 N
Maks. aksijalna sila	10 N
Maks. radijalna sila	15 N
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.15 Nm
Dozvoljeni maseni moment inercije	0.00065 kgm ²
Težina proizvoda	85 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak	M3
Materijal poklopca	PA-ojačan
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pogonskog vratila	visokolegirani čelik, nerđajući
Radni materijal zaptivki	TPE-U(PU)

Karakteristika	Vrednost
Materijal kućišta	Aluminijum eloksirano