

# Priključna baza VABS-S4-1S-G14-R3

Broj dela: 541063

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                | Vrednost                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ugradna širina                                | 26 mm                                                                                                                                 |
| Na osnovu standarda                           | ISO 15407-2                                                                                                                           |
| Ugradni položaj                               | Proizvoljan                                                                                                                           |
| Snabdevanjem upravljačkim vazduhom            | eksterni                                                                                                                              |
| Radni pritisak                                | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                                                                |
| Opseg radnog pritiska DC                      | 24 V                                                                                                                                  |
| Otpornost na udarni napon                     | 0.8 kV                                                                                                                                |
| Opterećenje struje pri 40 °C                  | 2 A                                                                                                                                   |
| Stepen zaprljanja                             | 3                                                                                                                                     |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)       | prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti<br>prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX)<br>prema EU direktivi RoHS |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)       | prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost<br>prema UK EX propisima<br>prema UK RoHS propisima                              |
| Dozvola za Ex zaštitu izvan EU                | EPL Gc (GB)                                                                                                                           |
| Zaštita od eksplozije                         | Zona 2 (ATEX)<br>Zona 2 (UKEX)                                                                                                        |
| ATEX kategorija za gas                        | II 3G                                                                                                                                 |
| Eksplzivna zaštita i zaštita od paljenja gasa | Ex ec IIC T3 Gc X                                                                                                                     |
| Sastav eksplozivne grupe                      | IIC                                                                                                                                   |
| Radni medij                                   | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                               |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju         | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)                                                        |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK     | 0 - bez izloženosti koroziji                                                                                                          |
| LABS usklađenost                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                     |
| Maks. površinska temperatura sklopa           | T3                                                                                                                                    |
| Vrsta zaštite                                 | IP65<br>NEMA 4<br>u montiranom stanju                                                                                                 |
| Temperatura okruženja                         | -5 °C...50 °C                                                                                                                         |
| Težina proizvoda                              | 302 g                                                                                                                                 |

| Karakteristika             | Vrednost                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Vrsta pričvršćenja         | sa prolaznim otvorom<br>prema ISO 15407-2 |
| Napomena o materijalu      | RoHS-usaglašen                            |
| Materijal priključne ploče | Aluminijum liven pod pritiskom            |