

# Kombinacija pripreme grupe MSB6N-1/2:H3N3M1-WP

Broj dela: 541469

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                                    | 6                                                                                                          |
| Serijska                                                                 | MS                                                                                                         |
| Zaštita od aktiviranja                                                   | Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje može se zatvoriti pomoću pribora                      |
| Ugradni položaj                                                          | vertikalno +/- 5°                                                                                          |
| Finoća filtera                                                           | 5 µm                                                                                                       |
| Odvod kondenzata                                                         | ručno okretanje                                                                                            |
| Dizajn                                                                   | Ventil za regulaciju pritiska sa manometrom<br>Standardni filter<br>Standardni podmazivač raspršenim uljem |
| Zaštita posude                                                           | Plastična zaštitna korpa                                                                                   |
| Indikator pritiska                                                       | sa manometrom                                                                                              |
| Radni pritisak                                                           | 1.5 bar...18 bar                                                                                           |
| Opseg regulisanja pritiska                                               | 1 bar...12 bar                                                                                             |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 4400 l/min                                                                                                 |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Inertni gasovi                                  |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)                             |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji                                                                            |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Temperatura skladištenja                                                 | -10 °C...60 °C                                                                                             |
| Pogodnost za prehrambene proizvode                                       | vidi dodatne informacije o materijalima                                                                    |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu                                          | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:4:-]                                                          |
| Temperatura medija                                                       | -10 °C...60 °C                                                                                             |
| Temperatura okruženja                                                    | -10 °C...60 °C                                                                                             |
| Težina proizvoda                                                         | 2000 g                                                                                                     |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | sa priborom                                                                                                |
| Pneumatski priključak 1                                                  | 1/2 NPT                                                                                                    |
| Pneumatski priključak: 2                                                 | 1/2 NPT                                                                                                    |
| Napomena o materijalu                                                    | RoHS-usaglašen                                                                                             |
| Materijal kućišta                                                        | Aluminijum liven pod pritiskom                                                                             |

| Karakteristika    | Vrednost |
|-------------------|----------|
| Materijal omotača | PC       |